

ピタフセン (裏面デザイン)

60×100mm

DesignA-1

貼って剥がせる便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼ったり剥がしたりでき、糊残りが
ない自己吸着シール付台紙です。

素材：発泡PFT



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布などで簡単
に除去できます。


60×100mm

DesignA-2


貼って剥がせる便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼ったり剥がしたりでき、糊残りが
ない自己吸着シール付台紙です。


素材：発泡PFT



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布などで簡単
に除去できます。

80×100mm

DesignB-1

貼って剥がせる 便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼ったり剥がしたりでき、糊残り
がない自己吸着シール付台紙です。

素材：発泡PFT



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布などで簡単
に除去できます。


80×100mm

DesignB-2


貼って剥がせる 便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼ったり剥がしたりでき、糊残り
がない自己吸着シール付台紙です。


素材：発泡PFT



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布などで簡単
に除去できます。

貼って剥がせる便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼ったり剥がしたり
でき、糊残りが
ない自己吸着シール付
台紙です。

素材：発泡PFT



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布などで簡単
に除去できます。

貼って剥がせる便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼ったり剥がしたり
でき、糊残りが
ない自己吸着シール付
台紙です。

素材：発泡PFT



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布などで簡単
に除去できます。

80×60mm

DesignF-1

貼って剥がせる便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼
たり剥がしたりでき、糊
残りが
ない自己吸着シ
ール付台紙です。



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布
などで簡単に除去できます。

80×60mm

DesignF-2

貼って剥がせる便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼
たり剥がしたりでき、糊
残りが
ない自己吸着シ
ール付台紙です。



ホワイトボード



モニター周り



冷蔵庫

など、便利に活用できます。

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布
などで簡単に除去できます。

110×80mm

DesignF-3

貼って剥がせる便利な台紙シリーズ ピタフセン

台紙を何度でも貼
たり剥がしたりでき、糊
残りが
ない自己吸着シ
ール付台紙です。

ホワイトボード、モニター周り、冷蔵庫など、便利に活用できます。 素材：発泡PFT

※貼りつける面が平滑な所以外（紙製、ざらつき
がある所）には使用できません。
※使用条件などにより、樹脂層が転着するこ
とがありますが、水分を含まれた布
などで簡単に除去できます。